


Regulator tlaka MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS

Številka dela: 564138

FESTO



 General operating condition

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	9
Serija	MS
Zaščita pred aktiviranjem	možnost zaklepanja z dodatki
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	predkrmiljeni membranski regulacijski ventil
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka
Simbol	00991536
Prikaz tlaka	z manometrom
Delovni tlak	1 bar ... 20 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 bar ... 12 bar
Največja histereza tlaka	0,4 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ustreznost za čiste prostore, merjena v skladu z ISO 14644-14	Razred 7 v skladu z ISO 14644-1
Temperatura skladiščenja	-10 °C ... 60 °C
Temperatura medija	-10 °C ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 °C ... 60 °C
Teža izdelka	1400 g
Način pritrditve	z opremo
Material pokrova	Ojačan PA
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina
Material kotnika za pritrditev	aluminijeva tlačna litina
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material modulnega konektorja	aluminijeva tlačna litina
Material membrane	Nitrilni kavčuk

Značilnost	Vrednost
Material dročnika ventila	gnetena aluminijeva zlitina Nitrilni kavčuk POM