

Tlmič hluku AMTE-M-LH-G14

Číslo dielu: 1205861

FESTO



 [General operating condition](#)

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	20
Schématická značka	00991473
Prevádzkový tlak	0 MPa ... 1 MPa
Prevádzkový tlak	0 bar ... 10 bar
Prietok proti atmosfére	3140 l/min
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	83 dB(A)
Teplota okolia	-40 °C ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	13 g
Pneumatický prípoj	G1/4
Materiál tlmiacej vložky	Bronz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS