

# Zástrčka NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Číslo dielu: 543109

FESTO



 General operating condition

## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota   |
|---|---|
| Založené na norme                       | EN 61076-2-101<br>EN 61984                          |
| Hmotnosť výrobku                        | 44.3 g  |
| Elektrický prípoj 1                     | Priama zástrčka, M12x1, 4-pin, kódovanie D, tienená |
| Kódovanie zástrčky                      | D   |
| Elektrický prípoj 2                     | Skrutková svorkovnica, tienená                      |
| Rozsah prevádzkového napätia DC         | 0 V ... 250 V                                       |
| Rozsah prevádzkového napätia AC         | 0 V ... 250 V                                       |
| Odolnosť proti rázovému napätiu         | 2.5 kV  |
| Vlastnosti prenosu                      | DIN EN 50173 / CAT 5                                |
| Prípustný priemer kábla                 | 6 mm ... 8 mm                                       |
| Prierez prípoja                         | 0.14 mm <sup>2</sup> ... 0.75 mm <sup>2</sup>       |
| Druh krytia                             | IP67  |
| Teplota okolia                          | -25 °C ... 85 °C                                    |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)   | smernica EÚ k nízkemu napätiu                       |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L                                      |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                      |
| Stupeň znečistenia                      | 3   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii           |
| Materiál telesa                         | Zinkový tlakový odliatok, ponikovaný                |
| Materiál nástrčných kontaktov           | Mosadz, pozlátená                                   |