


สายเชื่อมต่อ  
**KMPV-SUB-D-15-10**  
 หมายเลขชิ้นส่วน: 177674



 General operating condition

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	DIN 41652
การกำหนดสาย	พร้อมอุปกรณ์เสริม
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	50
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	400 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 ฟังก์ชัน	หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ	สี่เหลี่ยม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	กระป๋อง
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เต็มสายเคเบิล	แค
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	Sub-D
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	15
การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขนาด	15
ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด	2x สกรู M3
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 แผนภาพการเชื่อมต่อ	00995640
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ฟังก์ชัน	หน้าควบคุม
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ	สายเคเบิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ปลายเปิด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ	15
การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟขนาด	15
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	≤30 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ความดัน	2.8 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	1 kV
ความยาวสายเคเบิล	10 m
คุณสมบัติสาย	ค่าเริ่มต้น
เส้นเงื่อนไขการทดสอบ	เงื่อนไขการทดสอบตามคำขอ
รัศมีการดัด, การเดินสายเคเบิลแบบตายตัว	≥82 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	8.2 mm
ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	±0.2 มม.
การประกอบสายเคเบิล	15 x 0.25 มม. <sup>2</sup>
ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย	0.25 mm <sup>2</sup>
ปลายสาย	ตัดออกอย่างทื่อ
ระดับการป้องกัน	IP65
หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน	ในสภาพการติดตั้ง
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C ... 80 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
วัสดุพลาสติก	TPE-U(PUR)
สีพลาสติก	สีเทา
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
ซิลิโคน	CR
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง ปิดทอง