

ปลั๊ก  
NECU-M-S-D12G4-C2-ET  
หมายเลขชิ้นส่วน: 543109

FESTO



General operating condition

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN 61076-2-101 EN 61984
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	44.3 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	คอนเนคเตอร์แบบตรง, M12x1, 4-pin, D-coded, shieldable
การเข้ารหัสตัวเชื่อมต่อ	D
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ขั้วต่อสกรูป้องกันได้
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V ... 250 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 V ... 250 V
ตัวต้านทานไฟกระชาก	2.5 kV
คุณสมบัติการส่งผ่าน	DIN EN 50173 / CAT 5
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	6 mm ... 8 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.14 mm <sup>2</sup> ... 0.75 mm <sup>2</sup>
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C ... 85 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ, ซุบนิกเกิล
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ทองเหลืองปิดทอง