

Soket NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Ürün numarası: 543109

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Ürün ağırlığı	44.3 g
Elektrik bağlantısı 1	Düz soket, M12x1, 4 kutuplu, D kodlu, kalkanlanabilir
Soket kodlama	D
Elektrik bağlantısı 2	Vidalı terminal, kalkanlanabilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V ... 250 V
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
Aktarma özellikleri	DIN EN 50173 / CAT 5
İzin verilen kablo çapı	6 mm ... 8 mm
Bağlantı kesiti	0.14 mm ² ... 0.75 mm ²
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Döküm çinko, nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, altın kaplı