

# Hortum PTFEN-8X1-NT

Ürün numarası: 8061173

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	90 mm
İç çap	5.9 mm
Min. bükme yarıçapı	64 mm
Uygulama notu	Baskısız hortum
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0.5 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 5 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 72.5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.2 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 12 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 174 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Yangın testi malzeme	UL94 V-0
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 150 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.047 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 8 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu dış çapı Ø 8 mm olan tırnaklı nipel için Rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Renk	boyasız
Shore sertliği	D 55 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PTFE