


精密過濾器

LFMB-1-D-MAXI-DA

訂貨編號：532826

FESTO



[PDF General operating condition](#)

資料表

特性	值
系列	D
尺寸	Maxi
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
符號	00991543
工作壓力	0.1 Mpa ... 1.6 Mpa
工作壓力	1 bar ... 16 bar
工作壓力	14.5 psi ... 232 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [5:4:3] 惰性氣體
乾淨空氣等級的最大標準流量	2780 l/min
潔淨空氣等級的最小標準流量	620 l/min
過濾效率	99.99 %
最大冷凝容積	80 ml
保護罩	金屬濾杯保護罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	1.5 °C ... 60 °C
環境溫度	-10 °C ... 60 °C
儲存溫度	-10 °C ... 60 °C
過濾效率，細顆粒	99 %
殘餘含油量	0.5 mg/m ³
過濾效率，油氣溶膠	90 %
差壓顯示器	光學顯示器
安裝方式	帶配件
安裝位置	垂直 +/-5°
氣動介面，氣口 1	G1
氣動介面，氣口 2	G1
外殼材質	鋅壓鑄
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維

特性	值
碗罩材料	PC
材料說明	RoHS 合規
產品重量	1340 g