


超精密過濾器

LFMA-3/8-D-MINI-DA-A

訂貨編號：532855

FESTO



General operating condition

資料表

特性	值
系列	D
尺寸	微型
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	0.01 µm
冷凝水排放裝置	全自動
符號	00991544
工作壓力	0.2 Mpa ... 1.2 Mpa
工作壓力	2 bar ... 12 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [3:4:2] 惰性氣體
乾淨空氣等級的最大標準流量	450 l/min
潔淨空氣等級的最小標準流量	100 l/min
過濾效率	99.9999 %
保護罩	金屬濾杯保護罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	1.5 °C ... 60 °C
環境溫度	-10 °C ... 60 °C
過濾效率，細顆粒	99995 %
MPPS	0.05 µm
過濾效率 MPPS	99.95 %
殘餘含油量	0.01 mg/m ³
過濾效率，油氣溶膠	99 %
差壓顯示器	光學顯示器
安裝方式	帶配件
安裝位置	垂直 +/-5°
氣動介面，氣口 1	G3/8
氣動介面，氣口 2	G3/8
外殼材質	鋅壓鑄
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	PC

特性	值
材料說明	RoHS 合規
產品重量	368 g