


氣路板
VABM-L1-14W-G14-8-GR
 訂貨編號：573504

FESTO



 General operating condition

資料表

特性	值
網格尺寸	16 mm
安裝位置	可選
最大閥位數量	8
認證	c UL us - 認證 (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)
無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量	6 級, 符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-20 °C ... 60 °C
產品重量	1243 g
嚮導氣口 12/14	M5
嚮導排氣口 82/84	M5
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/8
氣動介面, 氣口 3	G1/4
氣動介面, 氣口 4	G1/8
氣動介面, 氣口 5	G1/4
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金