

消音器
U-3/8-B
訂貨編號：6843

FESTO



[PDF](#) General operating condition

資料表

特性	值
安裝位置	可選
符號	00991473
工作壓力時完整溫度範圍	0 Mpa ... 1 Mpa
操作壓力的溫度範圍	0 bar ... 10 bar
工作壓力時完整溫度範圍	0 psi ... 145 psi
到大氣的流量	5800 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓度	80 dB(A)
環境溫度	-10 °C ... 70 °C
產品重量	37 g
氣動介面	G3/8
液壓緩衝器插件的材料	PE
旋入螺釘的材料	鋁
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鋁