



# 塑膠氣管

## PUN-H-F-8X1,25-TBL

訂貨編號：8153396

FESTO



 General operating condition

### 資料表

特性	值
外徑	8 mm
流量相關彎曲半徑	37 mm
內徑	5.7 mm
最小彎曲半徑	21 mm
使用說明	無文字氣管 TPE-U 基於乙太網路
符號	00997424
氣管特徵	適用拖鏈
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa ... 0.6 Mpa
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar ... 6 bar
工作壓力時完整溫度範圍	-13.775 psi ... 87 psi
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa ... 1 Mpa
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar ... 10 bar
取決於溫度的工作壓力	-13.775 psi ... 145 psi
關於工作壓力的提示	水：工作壓力取決於溫度，見圖示，0 - 60 °C 時最大 0.3 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
材料的防火測試	UL94 HB
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	參見合規性聲明
環境溫度	-35 °C ... 60 °C
產品重量（取決於長度）	0.0285 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管 用於倒鉤接頭內徑 6 mm，具有聯接螺帽
顏色	透明藍
蕭氏硬度	A 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)