


Bộ hiển thị áp suất
OH-22-RT
Số bộ phận: 4131

FESTO



 [General operating condition](#)

Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Biểu tượng	00991500
Áp suất vận hành	1.4 bar ... 8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C ... 45 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C ... 45 °C
trọng lượng sản phẩm	25 g
Kiểu gắn	Lắp bằng chuyển mạch trong Ø22,5
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS