


Cilindro roscado EGZ-10-10

Número de artículo: 15037

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	10 mm
Diámetro del émbolo	10 mm
Amortiguación	Sin amortiguación
Posición de montaje	Cualquiera
Modo de funcionamiento	De simple efecto Empuje
Forma constructiva	Émbolo Vástago Camisa del cilindro
Detección de posición	Sin
Símbolo	00991200
Variantes	Vástago simple
Presión de funcionamiento	1.5 bar ... 8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar	42 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	42 N
Tipo de fijación	A elegir: Con rosca exterior Con contratuerca
Conexión neumática	M5
Material de la tapa	POM
Material de las juntas	TPE-U (PU)
Material del cuerpo	Latón Niquelado
Material del vástago	Acero de alta aleación