

Ventosa ESG-15

Número de artículo: 189172

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Hoja de datos completa: los valores individuales dependen de su configuración.

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diámetro de la ventosa | 15 mm |
| Posición de montaje | Vertical |
| Características especiales | Antiestático |
| Forma constructiva | Conexión de vacío arriba Conexión de vacío lateral Con compensación de altura Con compensador largo de altura |
| Clasificación de los elementos de fijación de la ventosa | Tamaño 3 |
| Forma de la ventosa con rosca de fijación | Redondo, extra profundo Redondo plano |
| Medio de funcionamiento | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Temperatura ambiente | -30 °C ... 200 °C |
| Conexión de vacío | M14x1 G1/8 QS-6 PK-4 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la ventosa | BR FPM NBR PUR VMQ (silicona) |