

Distribuidores giratorios GF-1/4

Número de artículo: 2094

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	11.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar ... 10 bar
Revoluciones máx.	300 1/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2	Rosca interior G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS