


# Tubo de plástico PLN

Número de artículo: 553850

FESTO



## Hoja de datos

Hoja de datos completa: los valores individuales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Diámetro exterior	4 mm ... 16 mm
Diámetro interior	2.9 mm ... 12 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 14 bar
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua según declaración del fabricante en <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-30 °C ... 80 °C
Color	Azul Marrón Amarillo Verde Natural Rojo Negro Plateado Blanco
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PE