


Reflector SARA-R-Q50-S

Número de artículo: 8084159

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Temperatura ambiente	-40 °C ... 65 °C
Tipo de fijación	Atornillado
Peso del producto	10.35 g
Material del cuerpo	PMMA
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Reflector con ancho de estructura	Estándar