

Boquilla reductora NPFC-RS-G12-G14-MF

Número de artículo: 8142597

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Material del racor roscado | Latón niquelado |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento | -0.95 bar ... 10 bar |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C ... 60 °C |
| Par de apriete nominal de la conexión neumática 1 | 47.9 Nm |
| Tolerancia para el par de apriete nominal | ± 20 % |
| Peso del producto | 32.14 g |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas | PVC |