


Estrangulador-silenciador GRU-1/2-B

Número de artículo: 9519

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulamiento-presión acústica
Selección función adicional	Con silenciador
Conexión neumática 1	G1/2
Elemento de ajuste	Tornillo de cabeza ranurada
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal normal 6 -> 0 bar	0 l/min ... 4000 l/min
Temperatura ambiente	-10 °C ... 70 °C
Material del cuerpo	Aluminio
Posición de montaje	Cualquiera
Símbolo	00991451
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 bar ... 10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C ... 70 °C
Peso del producto	100 g
Material del inserto amortiguador	PE
Material del pivote atornillado	Fundición inyectada de aluminio
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tornillo de regulación	PA