

# Válvula de bola QH-1/4

Número de artículo: 9541

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Biestable de 2/2 vías
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Tipo de accionamiento	Manual
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	3400 l/min
Diámetro nominal	12 mm
Material del cuerpo	Latón
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Conforme a la norma	ISO 228-1
Forma constructiva	Válvula de bola
Símbolo	00991458
Presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	40
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Medio	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-::-] Gases inertes Agua, no vapor Líquidos neutros Más fluidos de trabajo bajo demanda
Temperatura del medio	-20 °C ... 150 °C
Peso del producto	180 g
Material de las juntas	FPM PTFE
Material de la bola	Latón, cromado
Material del eje	Latón