

Quickstepper FSS-12-C

FESTO



Commande pneumatique intégrale des process

Le Festo Quickstepper.

Quand il s'agit de commander simultanément de façon purement pneumatique jusqu'à 12 étapes, voire des déplacements plus nombreux, le Quickstepper de Festo est dans son élément.

Il est convaincant par les propriétés suivantes:

- Pupitre de commande intégré pour la programmation facile et sûre
- Montage aisé dans le châssis 2n Festo ou comme installation frontale
- Protection en option avec serrure de sécurité contre une manipulation illicite
- Pas besoin de vis spéciales
- Connexion pneumatique par raccord cannelé
- Marquage clair des entrées et sorties pneumatiques

- Programmation facile et logique selon des diagrammes d'étapes ou des listes correspondantes
- Plus besoin d'aide à la programmation

Le Festo Commander FSS-12-C est proposé comme pilote. Ses avantages d'installation coïncident avec ceux du Quickstepper. Le Quickstepper s'intègre par ailleurs sans problème dans la gamme étendue de produits Festo.



Pneumatique pure



Programmation simple



12 étapes d'avance

810.1.PSI →

Product Short Information

Quickstepper FSS-12-C



Caractéristiques techniques

Nombre d'étapes	max. 12
Nombre de sorties	12
Nombre d'entrées	12
Plage de pressions	2,5 à 6 bars
Fluide	Air comprimé 5 µm filtré, non lubrifié
Plage de températures	-15 à +60 °C avec un air sec
Branchements	
Alimentation pneumatique P	Raccord cannelé DN 4
Entrées	Raccord cannelé DN 3
Auto/orientation L/MAN/P	Raccord cannelé DN 3
Matériau	Corps: ABS
	Embase de raccordement: PA 12
Montage	Châssis de montage 2n Festo ou panneau frontal
Découpe de montage	92 mm x 92 mm
Degré de protection	IP20
Degré de protection avec cache verrouillable et plaque d'étanchéité en caoutchouc	IP54

Le Quickstepper fonctionne sans maintenance

Festo AG & Co. KG

Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
Internet www.festo.com
Tel. ++49 (0)711 347-0
Fax ++49 (0)711 347-2144
E-mail service_international@festo.com