


Válvula de bola de 3 vías VZBA

FESTO



Versátil

Aún más versatilidad en la automatización de procesos con la válvula de bola de 3 vías VZBA de acero inoxidable. Para un control fiable de medios agresivos o gases en sistemas de tubos.

Versátil

La válvula de bola VZBA resulta ideal cuando los procesos se complican. Por ejemplo, en el lavado simultáneo de dos recipientes o en la mezcla de varias esencias.

Completa

El equipamiento completo, suministrado por un proveedor fiable con los productos y servicios más adecuados, hace los procesos más seguros y rentables a lo largo de toda la cadena de agregación de valor y, en el caso de la válvula VZBA, permite el uso de una única válvula de bola en vez de dos.



Dos en una

Acero inoxidable

Una solución completa


910.5.PSI →

Product Short Information

Válvula de bola de 3 vías VZBA


Características técnicas:

- Válvula de bola de 3 vías con rosca interior
- Configuración de la bola en T o en L
- Carcasa, eje de maniobra y bola de acero
- Conexión abridada según ISO 5211
- Obturación por bola de PTFE
- Temperatura: -10 °C ... +140 °C (según la presión)




Válvula de bola con configuración en L

Referencia
VZBA-R14-63-32L-F0304-R
VZBA-R38-63-32L-F0304-R
VZBA-R12-63-32L-F0304-R
VZBA-R34-63-32L-F0405-R
VZBA-R1-63-32L-F0405-R
VZBA-R114-63-32L-F0405-R
VZBA-R112-63-32L-F0405-R
VZBA-R2-63-32L-F0507-R



Válvula de bola con configuración en T

Referencia
VZBA-R14-63-32T-F0304-R
VZBA-R38-63-32T-F0304-R
VZBA-R12-63-32T-F0304-R
VZBA-R34-63-32T-F0405-R
VZBA-R1-63-32T-F0405-R
VZBA-R114-63-32T-F0405-R
VZBA-R112-63-32T-F0405-R
VZBA-R2-63-32T-F0507-R



Tipo	ISO 5211	DN	D1 DIN2999	B1	B2	B3	H1	H2	H3	L1	L2	SW1	SW2	Nm
VZBA-R14-63-32L-F0304-R	F03.04	11,6	Rp1/4"	40	22,4	30	36	6,0	7,4	80	16	23,3	9	8
VZBA-R14-63-32T-F0304-R														
VZBA-R38-63-32L-F0304-R	F03.F04	12,5	Rp3/8"	40	22,4	30	36	6,0	7,4	80	16	23,3	9	8
VZBA-R38-63-32T-F0304-R														
VZBA-R12-63-32L-F0304-R	F03.F04	12,5	Rp1/2"	40	22	31	36	6,0	8,4	80	17,4	27,2	9	8
VZBA-R12-63-32T-F0304-R														
VZBA-R34-63-32L-F0405-R	F04.F05	15,0	Rp3/4"	44	23	34,7	42	6,2	12,0	88	20	32,5	11	11
VZBA-R34-63-32T-F0405-R														
VZBA-R1-63-32L-F0405-R	F04.F05	20,0	Rp1"	51	32	40	47	6,3	12,0	100	20,5	41,3	11	18
VZBA-R1-63-32T-F0405-R														
VZBA-R114-63-32L-F0405-R	F04.F05	25,0	Rp1 1/4"	62	36	47,2	53	6,7	11,0	123	24	50,5	11	26
VZBA-R114-63-32T-F0405-R														
VZBA-R112-63-32L-F0405-R	F04.F05	32,0	Rp1 1/2"	71	43	53	59	7,0	10,8	142	26,6	57,7	11	32
VZBA-R112-63-32T-F0405-R														
VZBA-R2-63-32L-F0507-R	F05.F07	40,0	Rp2"	86	55	63,5	66	6,2	15,8	171	27,6	70,7	14	37
VZBA-R2-63-32T-F0507-R														

Posiciones de mando

Conex.	1	2	3	4
Tipo L				
Tipo T				

↑ Estado de origen

Festo AG & Co. KG

Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
Internet www.festo.com
Tel. ++49 (0)711 347-0
Fax ++49 (0)711 347-2144
E-mail service_international@festo.com