



VSNB是标准阀系列的新成员。该阀带有Namur接口，符合VDI/VDE 3845 标准，但只是一个单纯的阀 - 也就是说，只有当客户需要时才会提供电磁线圈。

Namur阀既能降低成本又具备了所有的功能，无疑是您的理想之选。它通过了ATEX认证。新增：两位五通双电控阀。

可扩展 ...

...先导控制装置（中间电磁板和电磁线圈）可单独供货或将两个元件作为集成单元一起供货。采用可旋先导控制口上的CNOMO接口，因此无论采用哪家厂商的接头，连接都非常简单。所有元件来自Festo效果最佳。

功能多样 ...


... 将两位三通单电控阀稍做改动就可变成两位五通阀：使用两块中间板作为密封板即可。也可改装成两位五通双电控阀。

降低成本 ...

... 该产品只是一个单纯的阀 - 但是带有合适的接口，可安装先导控制装置。



符合Namur标准



灵活



性价比高

Namur阀 VSNB

Namur阀VSNB

技术参数		
阀功能		两位三通阀, 单电控 两位五通阀, 单电控 两位五通阀, 双电控
结构特点		活塞滑阀
密封原理		软密封
驱动类型		先导式
气流方向		单向
排气功能		可节流
标准额定流量	[l/min]	900
气接口	1,3,5 2.4	G1/4 孔型符合 Namur (VDI/VDE 3845)标准
安装类型		通过通孔安装
安装位置		任意
工作压力	[bar]	2 ... 8

先导控制

技术参数: 中间电磁板和线圈		
功能		3/2-NC
气接口		CNOMO
宽度	[mm]	30
相对通电持续率	[%]	100
IP防护等级		65
电压	[V]	24 DC, 110 AC, 230 AC

其他优点:

- 自身的先导控制非常安全, 通过ATEX认证
- 整个的系统还包括阀体和先导控制装置

费斯托(中国)有限公司

上海浦东金桥出口加工区
云桥路1156号

网址 www.festo.com.cn

电话 021-58549001

传真 021-58540300

E-mail Info_cn@festo.com