

Az automatizálás világa

Digitális katalógus DVD lemezen

FESTO



A Festo gyártmányai és szolgáltatásai a termelékenység növekedését eredményezik az ipari termelés automatizálása területén. Ügyfeink több mint 32 000 termék több ezer változatából választhatják ki a számukra optimális megoldást. Mindössze néhány kattintás az egérrel az offline vagy az online katalógusban.

Győződjön meg róla!

GYIK (gyakran ismételt kérdések) és tanácsok

K: Hogyan lehet egy terméket egyszerűen és gyorsan megtalálni?

V: Terméket sokféleképpen lehet keresni:

1 Szövegkeresés, mint az internetes keresőmotoroknál.

Egyszerűen be kell írni a keresendő szöveget, a típust, a cikkszámot vagy csak ezek egy részét és megjelenik az eredmény.

2 Gyors keresés: az összes Festo termék táblázatos listáját használja. Sokféle keresési funkció használható annak érdekében, hogy gyorsan megtalálja a kívánt terméket. Ha az oszlop fejlécére kattint, megnyílik egy beviteli mező, és az oszlopban ennek megfelelően rendeződnek az adatok.

3 Kategóriák: termékek keresése képek vagy fastruktúra segítségével.

4 Termék kereső: termékek választása műszaki tulajdonságok alapján. Ekkor a keresés csak az adatlapokban feltüntetett tulajdonságokra korlátozódik.

5 Tervező szoftverek: ezek az eszközök segítenek könnyedén megtalálni és kiválasztani az alkalmazásának megfelelő termékeket.

The screenshot shows the 'Termékek 2015' page on the Festo website. A search bar at the top left is highlighted with a '1'. Below it, a list of product categories is visible. In the center, a grid of four navigation buttons is shown: 'Gyors keresés' (2), 'Kategóriák' (3), 'Termék kereső' (4), and 'Tervező szoftverek' (5). Below this grid, there is a 'További információk' section with various links and a world map.

K: Hogyan lehet nyelvet változtatni?

V: A „Személyes beállítások” menüpontban lehet Ország/nyelv kombinációt választani, majd a „Mentés” gombra kell kattintani.

K: Az új digitális katalógusban hol található a méretezett 2D rajzok?

V: A 2D rajzok a 3D térbeli modellekből származnak. Ez azt jelenti, hogy Önnek először a kiválasztott termék 3D térbeli modelljét kell behívni a körző ikonnal vagy „2D/3D-CAD”-re kattintással. Ebből tudja aztán a „2D létrehozás” funkcióval létrehozni a méretezett rajzot 6 nézetben, és ezt tudja exportálni.

K: Hol található a Festo termékek CAD fájljai?

V: A Festo PARTdataManager alkalmazásban található a CAD modellek, minden szokásos formátumban. A PARTdataManager telepíthető a DVD-ről vagy a <http://www.festo.com/supportportal> oldalról. Látogasson el a <http://www.festo.com/partdatamanager> oldalra is!

Az interneten az online katalógusban mindig a legaktuálisabb CAD fájlok állnak rendelkezésre, csaknem valamennyi termékről, több mint 45 formátumban. A fájlok a regisztrált felhasználók számára ingyenesen letölthetők.

K: Hogyan lehet a 3D CAD modellekben a dugattyúrudat, illetve a mozgó részeket pozícionálni?

V: Meg kell változtatni az értéktartományt a dugattyúrud, illetve a mozgó részek pozícionálásához. Ezt az Extrák/ Értéktartomány menüben lehet beállítani.

A megnyíló ablakban kétszer kell az elemre kattintani és az adott értéktartományon belül be lehet állítani az új pozíciót.

K: Be lehet vinni vevői anyagszámokat a katalógusba?

V: Igen. A saját anyagszámokat egyszerűen be kell írni a kosárba, az „Önök cikkszám” oszlopba.

K: Együtt tud működni az új katalógus a már telepített FluidDRAW® változattal?

V: A katalógus tartalmazza a FluidDraw 5 változatot, csökkentett adatbázissal. Valamennyi cikkszám használható a FluidDraw megfelelő funkcióihoz, akkor is, ha a Festo katalógus nincs telepítve. Annak érdekében azonban, hogy naprakész legyen és a Festo katalógus minden tulajdonságát használhassa, ajánlott annak telepítése. Ha a FluidDraw észleli az új Festo katalógust, ennek az adatait fogja használni a FluidDraw mellé adott szűkített adatbázis helyett. Lásd még <http://www.fluiddraw.com> (angolul)

K: Vannak frissítések a Festo digitális katalógushoz?

V: A DVD lemezen lévő Festo katalógushoz a frissítések a kezdőoldalon található „Frissítések és segédeszközök ehhez a katalógushoz” linkre kattintva tölthetők le.

Telepítési követelmények

Minimális konfiguráció

- Pentium IV, 2,4 GHz+ vagy AMD 2400 xp+
- 1 GB RAM
- DVD-ROM meghajtó
- 1024 × 768 pixeles képernyő
- Windows Vista SP2
- Internet Explorer 8

Ajánlott konfiguráció

- 4 évesnél nem régebbi PC
- 2 évesnél nem régebbi laptop
- 2 GHz-es Dual-Core CPU
- 2 GB RAM
- DVD-ROM meghajtó
- 1280 × 1024 pixeles képernyő
- Windows 7 / 8 / 8.1 (32 vagy 64 bit)

A DVD-ROM behelyezésével automatikusan elindul a telepítő program, ha nem, akkor a SETUP.EXE fájlra kattintva lehet elindítani. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást!

Előző változat frissítése:

Ez a telepítő program eltávolítja az előző változatokat és automatikusan az új változatot telepíti. Az Ön személyes adatai (megrendelése) változatlanul megmaradnak.

Windows XP alatti telepítéshez rendszerint nincs szükség adminisztrátori jogokra.

A katalógus telepítése hálózati üzemmódra

A digitális katalógus minden szokásos hálózatra telepíthető.

Mind maga a katalógus alkalmazás, mind bizonyos felhasználói adatok tárolhatók a hálózati könyvtárban.

Mind a fix meghajtó betűjellel rendelkező (X:) meghajtók, mind az UNC útvonallal (\\server\share\...) rendelkező hálózati könyvtárak számára van támogatás. Ha hálózati meghajtókat használnak, ügyelni kell arra, hogy valamennyi kliens PC-n ugyanarra a hálózati könyvtárra vonatkozzon a meghajtó neve. Annak érdekében, hogy a program használata alatt elkerülhető legyen a késedelem, megfelelő adatátviteli sebességgel rendelkező (ajánlott a min. 100 MBit/s, jobb az 1000 MBit/s) hálózatra van szükség, valamint egy megfelelő teljesítményű fájlserverre.

A katalógus-alkalmazás betöltése hálózati könyvtárból

Ebben az esetben a katalógus-alkalmazás minden program fájlja a hálózati könyvtárban van. A kliens PC-k innen töltik le az alkalmazást. Ez időkímélő és merevlemez területet takarít meg az egyedi kliens PC-ken, mivel nem szükséges a fájlok helyi telepítése. Ez azonban rendszerint egy kissé lassítja a katalógus használatát, hogy mennyire, az a hálózat teljesítményétől és az alkalmazott szervertől függ.

Útmutató az adminisztrátorok számára / hálózati könyvtár létrehozása

- Ha a hálózaton van már egy régebbi katalógus változat, először el kell ezt távolítani a szerverről vagy legalább úgy át kell nevezni, hogy a jövőbeli felhasználók véletlenül se dolgozhassanak a régebbi változattal.
- A DVD lemez teljes tartalmát be kell másolni a választott hálózati könyvtár egy üres (!) alkönyvtárába, például a Windows Explorer (intéző) használatával:
X:\catalogue\Festo vagy \\server1\release1\catalogue\Festo.
Figyelem: Ha az adott hálózati alkönyvtárban már van egy régebbi Festo katalógus, azt törölni kell vagy át kell vinni egy másik könyvtárba. Máskülönben hibák keletkeznek a katalógus elindításakor.
- Indítsa el a Setup.exe fájlt a hálózati könyvtárból és válassza ki a „Telepítse a katalógust” pontot. Ha hozzáférést szeretne a CAD adatokhoz, futtassa a „...\\CAD\Extract_CAD.bat” batch fájlt a hálózati könyvtárból, ez telepíti a Festo PARTdataManager programot a helyi felhasználóhoz.
Fontos: a Festo PARTdataManager jelenlegi verziója nem kompatibilis a Windows XP-vel. Ha Windows XP kliensekkel dolgozik, akkor a 2014-es verziót kell használnia. Ehhez a PARTdataManager 2014 setup fájlokat a „...\\Festo\CAD” könyvtárba kell bemásolni a DVD telepítésének megkezdése előtt.
Bővebb információ: www.festo.com/cad.
- A kliens PC-k számára elegendő olvasási jogosultságot adni az adott hálózati könyvtárhoz. Írási jogosultságra nincs szükség.

Útmutató a felhasználók számára a kliens PC-re

A katalógustelepítő programot opcionálisan a kliens PC-ről is indítani lehet annak érdekében, hogy az indító start menüben megjelenjen a link és hogy minden, meglévő korábbi Festo katalógus változat automatikusan törlődjön.

- Indítsa el a ...\\Festo\\Setup.exe fájlt a kliens PC-n, kattintson a „Katalógus telepítése” mezőre és válassza a „Minimális telepítés” opciót mint a telepítés kívánt típusát. Ez létrehozza az indító start menüben a linket a Festo katalógushoz és minden, esetleg meglévő korábbi Festo katalógus változatot töröl.

Ennek alternatívjaként közvetlenül is be lehet hívni a Festo katalógust a Windows intézővel: nyissa meg a ...\\Festo\\DKI3 hálózati könyvtárat és kattintson kétszer az xDKIServer.exe fájlra.

Felhasználói adatok tárolása a hálózati könyvtárban

Ebben az esetben a felhasználói adatok tárolása a hálózati könyvtárban történik és nem a helyi kliens PC merevlemezén. Ez először is lehetővé teszi azt, hogy több felhasználó egyidejűleg dolgozzon a tárolt kosarakon vagy kedvezceken. Másodszor pedig ez egyszerűbbé teszi az adminisztrátor munkáját, mivel valamennyi felhasználó számára egy központi helyen elérhető a legutóbbi árak vagy a legutóbbi kiválasztott termékek részletes adatai.

A következő adatok esetében mindegyiknél meg lehet határozni, hogy helyben, a kliens PC-n legyenek-e tárolva, vagy egy másik (hálózati) könyvtárban:

- tárolt kosarak/rendelések,
- vevői cikkszámok/kedvencek,
- aktuálisan érvényes árak.

A következő adatokhoz központilag lehet megadni az egyedileg alkalmazott felhasználói katalógus profilokat, azaz a katalógus alkalmazás automatikusan a hálózati könyvtárban megadott beállításokat fogja használni indulásakor:

- alkatrész csoport profilok (azaz az előnyben részesített alkatrészek színkóddal történő jelölése),
- személyes beállítások (azaz vevőszám és szállítási címek).

Hálózati könyvtár létrehozása

Először is olyan hálózati könyvtárra van szükség, amelyhez az adott PC klienseknek van írási és olvasási jogosultsága. Az ehhez tartozó alkönyvtárak és fájlok automatikusan létrejönnek, amikor először elindítja a megfelelően konfigurált katalógus-alkalmazást (lásd alább).

A telepítés megtervezése

Azt az információt, hogy kell-e és ha igen, milyen felhasználói adatokat kell a hálózati könyvtárban tárolni, a katalógus alkalmazás telepítő könyvtárban kell tárolni:

- Ha valamennyi kliens PC ugyanabból a hálózati könyvtárból indítja a katalógus alkalmazást, a konfigurációt ott kell végrehajtani.
- Ha a gyorsaság növelése érdekében néhány kliens PC-n helyileg is telepíteni kívánják a katalógus alkalmazást, az egyedi kliens PC-ket egyedileg kell konfigurálni. Erre az esetre javasoljuk, hogy először hozza létre a konfigurációt egy PC-n (lásd alább) és azután vigye át ezt a többi PC-re, például a szükséges konfigurációs fájlok (...\\DKI3*.xdkic) másolásával. Ennek alternatívjaként átmásolhatja a DVD lemez tartalmát a hálózati könyvtárba, ott elvégezheti a megfelelő konfigurálást (lásd alább) és ezután a már konfigurált katalógus alkalmazást telepítheti a szokásos módon a kliens PC-kre.

Előkészítés a hálózati működésre

A Festo katalógus hálózatos üzemeltetéséhez indítsa a „...\\DKI3\\DKI3ServiceTool.exe” fájlt és válassza a „Könyvtár helyek létrehozása és beállítások” lehetőséget.

- Ezzel egyenként megadhatja, hogy a kedvezceket és a tárolt kosarakhoz tartozó árakat helyileg a kliens PC-n vagy a hálózati könyvtárban kell-e tárolni.
- Itt lehet megadni azt is, hogy a katalógus alkalmazás felhasználója módosíthatja-e az adatokat, mint pl. a kedvezceket vagy az árlistát, vagy csak olvasási jogosultsága van az adatokhoz.
- Az egyedileg kialakított felhasználói profilokkal kombinálva itt lehet kikötni, hogy az alkatrész csoport profilok és felhasználói beállítások minden kliens PC-re központilag legyenek-e megadva.

A hálózati működés konfigurációjának átvitele a kliens PC-kre

Ha szükséges, most lehet az előzőekben végrehajtott konfigurációt átvinni a kliens PC-kre. Amint az előbb ismertettük, erre csak akkor van szükség, ha a kliens PC-kre magukra is helyileg telepítve van a katalógus alkalmazás. Ha a kliens PC-k a hálózati könyvtárból töltik le a katalógus alkalmazást, a hálózati működés konfigurációja már aktív lesz.



Előnyök: 24/7

Festo Online Shop: kényelmes vásárlási lehetőség. Naprakész, önkiszolgáló megoldás a vevők számára, amely támogatja a tervezési és megrendelési folyamatokat.

Rendelés egy lépésben – Nincs várakozási idő az ajánlatkérés, az árinformáció és a megrendelés között.

A rendelések teljes áttekintése – A megrendelések állapotának nyomonkövetése kereső funkcióval és egyszerű újrendelési lehetőség.


Minden műszaki információ egy helyen – A termékek és kiegészítők összes dokumentációja megtalálható a Festo katalógusban.

Online munka, várakozási idő nélkül – Online elérhetők az árak és a szállítási határidők - faxon és egyéb módon történő ajánlatkérés helyett.


Folyamatos rendelkezésre állás – Termékinformációk, dokumentációk, árak, megrendelések – mindez elérhető a nap 24 órájában, heti 7 napon.

Megbízható rendelési folyamatok – Cikklista import lehetősége csv formátumban és közvetlen exportálási lehetőség MS Office alkalmazások segítségével.

www.festo.com/basket



Kiválasztás



Rendelés



Nyomonkövetés

Előnyök az Ön számára

Naprakész és átfogó

- 2D/3D adatok a legtöbb CAD rendszerhez
- A műszaki adatlapok, a dokumentációk és a termékrajzok mindig naprakészek
- Tervezőeszközök széles választéka

Kényelmes és rugalmas

- Elérhető a nap 24 órájában, a hét 7 napján
- Nincs várakozási idő

Gyors és logikus

- A cikklisák elmenthetők és bármikor újra felhasználhatók
- A cikklisák importálhatók, csv fájlból vagy a másolás és beillesztés funkcióval
- A termékkosarakat exportálhatók az MS Office alkalmazásokba



Biztonságos és cégre szabott

- Az Ön cégének árai láthatók a kosárban
- A termékek egyszerűen összehasonlíthatók

Közvetlen és egyszerű

- A termékek közvetlenül hozzáadhatók a kosárhoz, Festo vagy saját cikkszámmal
- Megrendelés egyszerűen, négy lépésben
- Azonnal rendelés-visszaigazolás e-mailben
- Ajánlatból rendelés: minden ajánlat, legyen szó faxon vagy e-mailen kapottról, bekerül az Online Shopba, ahol egy kattintással rendeléssé alakítható.

A megrendelések nyomonkövethetőek

- A szállítási határidő megtekinthető már a megrendelés előtt
- Minden, akár a telefonon vagy faxon leadott rendelés is nyomonkövethető
- Gyors és egyszerű újrarendelés

<http://www.festo.com/onlineshop>

.com.ar
.at
.com.au
.be
.bg
.com.br
.by
.ca
.ch
.cl
.cn
.co
.cz
.de

Festo világszerte
www.festo.com

.dk
.ee
.es
.fi
.fr
.gr
.hk
.hr
.hu
.co.id
.ie
.co.il
.in
.ir
.it
.jp
.kr
.lt
.lv
.mx
.com.my
.nl
.no
.co.nz
.pe
.ph
.pl
.pt
.ro
.ru
.se
.sg
.si
.sk
.co.th
.com.tr
.tw
.ua
.co.uk
.us
.co.ve
.vn
.co.za