

Combinaciones de tubos flexibles y racores

FESTO



Todo de un mismo proveedor

Aspectos más destacados

- Todo de un mismo proveedor: para cada tarea, la combinación apropiada
- Selección sencilla con buscador de productos
- Soluciones específicas mediante numerosas variantes y la oferta del conjunto modular de tubos flexibles

La gama de productos de Festo se distingue por su variedad. Nuestra oferta incluye tubos flexibles y racores para cualquier tarea. Trátese de aplicaciones estándar o de aplicaciones con exposición a condiciones extremas como calor, salpicaduras de soldadura, elevados valores pH, resistencia a la hidrólisis, nosotros le ofrecemos el producto apropiado.

Selección sencilla, gama muy amplia

Con el buscador de productos es muy sencillo encontrar rápidamente la combinación más apropiada. Una vez seleccionado el producto, lo traslada a la tienda online. De esta manera, su compra es sencilla y segura. ¡Compruébelo! Nosotros logramos que su trabajo sea más sencillo.

Tubos flexibles según especificaciones del cliente, provenientes del conjunto modular de tubos.

Usted indica lo que necesita, nosotros lo suministramos. Si desea obtener tubos flexibles específicos, la solución para usted es nuestro conjunto modular de tubos flexibles.

Con la fiabilidad de la marca Festo

Montar y ilisto! Las combinaciones de tubos flexibles y racores plenamente compatibles entre sí, tienen una larga vida útil, son fiables y su funcionamiento es plenamente seguro. Además, gracias a las mínimas fugas, contribuyen a reducir el consumo de energía.

¡Combinaciones perfectas!

Las combinaciones de tubos flexibles y racores, la nueva serie de válvulas reguladoras y sensores de proximidad, se complementan a la perfección. Esta es una condición indispensable para el funcionamiento fiable de sus actuadores.

Combinaciones de tubos flexibles y racores

Beneficiarse de nuestras mejores combinaciones

Estándar

PEN 	+	QS 	60 °C -10 °C	10 bar 	Múltiples usos – a un precio ventajoso Flexibilidad y gran resistencia al desgaste por abrasión
PUN 	+	QS 	60 °C -10 °C	10 bar 	Numerosas combinaciones para una máxima versatilidad en aplicaciones estándar
PAN 	+	QS 	80 °C -10 °C	14 bar 	Aplicaciones estándar con márgenes ampliados de presión y temperatura

Mayores presiones

PAN-MF 	+	NPQM 	70 °C -20 °C	16 bar 	Cumplimiento de la norma DIN 73378: ideal para neumática móvil
PAN-R 	+	NPQH 	80 °C 0 °C	20 bar 	Alto rendimiento, con márgenes de presión de hasta 20 bar

Resistente a sustancias químicas, contacto posible con alimentos, resistente a la hidrólisis

PLN 	+	NPQP 	60 °C -20 °C	10 bar 	Resistente a detergentes, de conformidad con las especificaciones de la FDA, combinaciones económicas
PUN-H 	+	NPKA 	60 °C -10 °C	10 bar 	Resistente a la hidrólisis y apropiada para aplicaciones con contacto con agua. Instalación muy sencilla, gracias al principio de instalación con un solo clic.
PFAN 	+	NPQH 	150 °C 0 °C	16 bar 	Hasta 150 °C Apropiado para el uso en zonas de contacto con alimentos, de conformidad con la FDA y resistente a los productos de limpieza
PFAN 	+	NPCK 	120 °C -20 °C	12 bar 	Limpieza sencilla, máxima clase de resistencia a la corrosión (CRC 4) y de conformidad con las especificaciones de la FDA
PFAN 	+	CRQS 	120 °C -15 °C	10 bar 	Máxima clase de resistencia a la corrosión (CRC 4) y resistencia a fluidos agresivos

Antiestático

PUN-CM 	+	NPQM 	60 °C -20 °C	10 bar 	Máxima protección para módulos eléctricos y electrónicos
-------------------	---	-----------------	-----------------	------------	--

Pirorretardante

PUN-V0 	+	NPQM 	60 °C -20 °C	10 bar 	Para zonas con peligro de incendio, control según DIN 5510-2
-------------------	---	-----------------	-----------------	------------	--

Resistente a las salpicaduras de soldadura

PUN-V0-C 	+	NPQH 	60 °C 0 °C	10 bar 	Grosor de la pared del tubo flexible de 2 mm, en todos los diámetros
PAN-V0 	+	QS-V0 	60 °C 0 °C	10 bar 	Tubo flexible de doble pared, con racor especial

La selección es muy sencilla con el buscador gratuito de tubos flexibles y racores.

Simplemente activar el buscador en el catálogo electrónico. Basta introducir las exigencias concretas de la aplicación, y el sistema se encargará rápida y fiablemente de encontrar la solución apropiada. ¡Así, la búsqueda es cómoda y sencilla!

Recurra a los siguientes enlaces:
www.festo.com/productfinder/tubing
www.festo.com/productfinder/fittings

Tubos flexibles según especificaciones del cliente, provenientes del conjunto modular de tubos.

Aquí podrá:

- Definir longitudes y cantidades,
- Solicitar la impresión de sus propias etiquetas,
- Elegir entre siete colores básicos (otros colores, sobre demanda).

Información sobre la resistencia a fluidos

www.festo.com/es/resistencia