


# Серия распределителей VG: VUVG/VTUG/VUWG

FESTO



## Компактный распределитель

### Преимущества

- Привлекательная цена
- Компактная конструкция
- Качество Festo
- Высокая пропускная способность
- Минимальные сроки поставки
- Диапазон давления до 10 бар

Индивидуальные распределители VUVG – еще большая производительность при минимальных габаритах. Привлекательная цена, простотой и быстрый монтаж. Используются для решения задач, требующих высокого быстродействия, предельно большой пропускной способности в сочетании с компактными размерами, например, при монтаже мелких деталей и производстве электроники, а также в пищевой и упаковочной промышленности.

### Мало места? Не проблема!

VUVG предназначен для ограниченного монтажного пространства.

### Быстро, надежно, просто

Так происходит монтаж и подключение благодаря невыпадающим винтам, фиксации встроенного уплотнения и большому выбору готовых кабелей и электрических разъемов.

### Малый размер и большие возможности

Идеальный размер: до 100 % увеличения расхода с повышением удельной мощности.

### Один щелчок! И надежная фиксация обеспечена.

Разъемы для электрического подключения с множеством опций подключения для простой интеграции в Вашу систему.







### VUVG-...-S с базовыми функциями

Новые индивидуальные распределители типа VUVG-...-S предлагают базовые функции и проверенное качество Festo по очень привлекательной цене. Как продукты, входящие в линейку ключевых продуктов "Звезды Пневматики", они в большом количестве доступны на складах по всему миру с готовностью к отправке в течение 24 часов!

# Серия распределителей VG: VUVG/VTUG/VUWG

## Подробная информация о серии распределителей

Серия продукции VUVG: выбрать и скомбинировать

Распределитель с электромагнитным управлением		VUVG-...S	VUVG	Блок распределителей VTUG			Распределитель с пневмоуправлением VUWG		
		 Базовые функции – качество Festo – привлекательная цена							
<b>Технические характеристики</b>									
Входит в линейку ключевых продуктов (отмечен звездочкой)		★							
Ширина распределителя [мм]		10	14	10	14	18	10	14	18
Функция распределителя		2x 3/2, 5/2		5/2, 5/3, 2x 3/2					
Расход [л/мин]		150, 360	660	100, 220, 380	780	1300	100, 220, 380	780	1300
Подключение	Пневматическое	M5, M7	G1/8	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)
	Электрическое	Не модульный 		Модульный вариант: разъем, провода без оплетки, кабель, Разъем M8. Взаимозаменяемые 					
Диапазон давления [бар]		1.5 ... 7		-0.9 ... 10					
Диапазон температуры [°C]		-5 ... +50		-5 ... +60					
Напряжение [В пост. тока]		24		5, 12, 24			-		
Класс защиты		IP40, IP65							

Стандартно: нефиксирующееся/фиксирующееся ручное дублирование для простоты ввода в эксплуатацию с крышкой при необходимости.



Встроенный светодиод для обзора 360° – быстро, удобно и наглядно отображает состояния и сокращает время простоев.




Дюймовые шланги могут быть легко подключены с помощью гибридных штуцеров.




Невыпадающие винты: прочные с высоким моментом затяжки для надежного монтажа.



Установочный «флажок» для правильного монтажа распределителя.



Можно быстро и легко получить несколько зон давления с помощью разделительных элементов.



Фиксированное уплотнение встроено в распределитель.



★ **Ключевые продукты Festo** охватывают 80 % Ваших задач автоматизации.

**Во всем мире:** всегда в наличии на складе.  
**Оптимально:** качество Festo по привлекательной цене.  
**Легко:** несколько щелчков мыши для заказа онлайн.  
**Быстро:** готовность изделий к отправке в течение 24 часов.

[www.festo.com/ru](http://www.festo.com/ru)