

Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento

¿Cómo funciona el servicio?

1a.) En → [Portal de asistencia de Festo](#) introduzca manualmente el código → [Product Key](#) de 11 caracteres.

Portal de Soporte técnico


Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar



- Contacto
- Conformidad de producto
- Condiciones de utilización de la documentación electrónica

1 b) O bien escanee el código Datamatrix 2D de su producto con el teléfono móvil/tableta. Utilice para ello, por ejemplo, la aplicación "i-nigma".



2. A continuación, haga clic en el enlace → [Catálogo de partes y piezas](#).

Buscar



- Contacto
- Conformidad de producto
- Condiciones de utilización de la documentación electrónica

	Terminal de válvulas MPA-FB-VI 530411 Product Key 3S7PLGFGQNC Type description MPA-FB-VI OrderCode1 50E-T06GCQPF38GCER-D OrderCode2 32P-SGL-R-MAH-JJLL Sales Order 2016091887	<ul style="list-style-type: none"> → Mostrar en Catálogo → CAD / EPLAN → Catálogo de partes y piezas → Datos técnicos → Crear paquete de descarga
--	---	---

3. Haciendo clic en el enlace "→ Mostrar piezas de recambio" accede usted a su lista de repuestos.

[Cerrar](#)

Español ▼

Buscar → Búsqueda de piezas de recambio
 Introduzca el número de parte, el código de pedido, el tipo o la product key.

 Número de serie (opcional)

FESTO
MS6-SV-1/2-E-10V24-AG
 548715 R4 03

 3S7PL810PFQ
 CE

producto número código de pedido product key serie número

→ Medios auxiliares
 → Hojas de datos de seguridad
 → Service video

Resultado búsqueda		Partes encontradas [1]		Mostrar 10 ▼	
Núm. artículo	Tipo Nombre del artículo	Serie de productos de ...	a ...		
530411	3S7PLGFGQNC MPA-FB-VI 50E-T06GCQPF38GCER-D 32P-SGL-R-MAH-JULL terminal de válvulas	Todos		→ Mostrar piezas de recambio → Accesorios → Mostrar en Catálogo	

La estructura de la lista de piezas, para el caso de un terminal de válvulas, se corresponde con la vista 3D, de izquierda a derecha. Puede obtener la vista 3D a través del botón de la esquina superior derecha.

Núm.	Descripción	Unidad	Unidad de medida	Stock	Unidad de pedido	Unidad de medida	Unidad de pedido	Unidad de medida	Unidad de pedido
530411	Terminal de válvulas MPA-FB-VI	1	Unidad	1	Unidad	1	Unidad	1	Unidad

4. Añada el repuesto que necesite a su cesta de compra o bien comuníquese a quien realice las compras el número de artículo y las unidades deseadas.

5. Para el desmontaje y montaje, consulte la documentación. Para ello, haga clic en "Mostrar en catálogo" y, una vez allí, en la opción "Documentación" del menú a la derecha.

Versión para móvil:

Sitio web para ordenador portátil:

FESTO

Portal de Soporte técnico

Terminal de válvulas MPA-FB-VI
530411

Product Key: 3S7PLGFGQNC
 Type description: MPA-FB-VI
 OrderCode1: 50E-T06GCQPF38GCER-D
 OrderCode2: 32P-SGL-R-MAH-JULL
 Sales Order: 2016091887

[Mostrar en Catálogo](#)

CAD / EPLAN

Catálogo de partes y piezas

Datos técnicos

Crear paquete de descarga

Información de producto [46]

Buscar

FESTO
DNC-125-100-PPV-A
 163901 19400
 pmax: 12 bar
 Número de parte Serie
 Código de orden

→ Contacto
 → Conformidad de producto
 → Condiciones de utilización de la documentación electrónica

Terminal de válvulas MPA-FB-VI		→ Mostrar en Catálogo	
Núm. artículo	Product Key		
530411	3S7PLGFGQNC		
Type description	MPA-FB-VI		
OrderCode1	50E-T06GCQPF38GCER-D		
OrderCode2	32P-SGL-R-MAH-JULL		
Sales Order	2016091887		

→ CAD / EPLAN
 → Catálogo de partes y piezas
 → Datos técnicos
 → Crear paquete de descarga