

Cilindro Twin DGTZ

FESTO



Compacto
y
duradero

Cumple sus deseos.

Aspectos más destacados

- Diseño compacto
- Interfaces simétricas
- Ajuste óptimo
- Larga vida útil
- Calidad Festo a un precio atractivo


Incrementar la productividad de nuestros clientes es un objetivo empresarial bien claro para Festo. Usted nos ha dicho lo que le hace falta. El cilindro Twin DGTZ ha sido optimizado para reducir su tamaño y es el resultado de los requisitos que usted nos ha hecho llegar.

Estamos en contacto con nuestros clientes de numerosas maneras. Uno de los deseos más frecuentes es que los componentes compactos ahorren el máximo de espacio para que el objeto de producción propiamente dicho disponga de más espacio.

Para facilitar el diseño de sus sistemas, nos hemos dejado inspirar por este deseo para realizar el cilindro de doble émbolo DGTZ. Puede pedirse e incorporarse fácilmente en su sistema y funcionar de forma igualmente sencilla.

Cilindro Twin DGTZ


Características del DGTZ



Valor máximo

El compacto DGTZ

- Longitud total menor que otros cilindros
- Forma plana, estrecha y corta: un diseño perfecto



Especificaciones técnicas

DGTZ					
Tamaño nominal	10	16	20	25	32
Carreras fijas	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100			
Tipo de accionamiento	Doble efecto				
Amortiguación	P (anillos/placas amortiguadoras elásticas en ambos lados)				
Ranura para sensor	Ranura en C			Ranura en T	
Guía	GF: guía deslizante				
Tipo de la placa de yugo	Placa de yugo en un lado				