


气管/接头组合 PUN-H/QS

FESTO

新产品：
现已推出透
明色派生型



用途广泛

气管 PUN-H 和快插接头 QS 是完美的组合，可用于多种应用场合。确保您的系统的工作不间断、状态佳、无故障。组合耐水解，可用于湿度很大的环境。

产品亮点

- 食品级*：FDA 认证材料
- 耐水解
- 抗微生物
- 抗紫外线
- 透明色

可靠的气源

气管 PUN-H 适用于常规应用场合、潮湿的场所或接触最高温度为 50°C 热水的场所。得益于改良材料，气管并不会因水解而开裂。

用途广泛

PUN-H 不仅抗扭结，而且易于安装、耐水解、抗微生物，完美适用于食品行业*。此外，黑色派生型抗紫外线，可用于户外。

成熟的即插即用原理， 安装时间短

通过 Festo 质量水准的快插接头 QS 采用成熟密封和解锁原理，可十分方便地连接和解锁气管。

透明色派生型提高安全性

透明色派生型方便目测气管内是否存在颗粒物、水汽和油气。为监控您系统任意潜在风险状态提供了简单有效的方式。

气管/接头组合 PUN-H/QS

技术参数

特性	气管 PUN-H	快插接头 QS(M)★	单向节流阀 GRLA-D★
材料	护套: 聚氨酯	壳体: PBT/镀镍黄铜	压铸锌
	校准: 外部	密封圈: NBR	NBR
		解锁环: POM	POM
		气管夹持机构: 不锈钢	不锈钢
特性			
气管外径 [mm]	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22	3, 4, 6, 8, 10, 12
PUN-H 颜色	蓝色★, 黑色★, 银色★, 绿色, 红色, 黄色		
颜色: 透明派生型 PUN-H-T (Ø 4 – 12 mm)	蓝色★, 本色★, 绿色, 红色, 黄色, 黑色		
螺纹		M, G 和 R 螺纹 M3 – M7, 1/8 ... 3/4	G 螺纹 M5, 1/8 ... 1/2
应用领域			
工作压力 [bar]	-0.95 ... +10	-0.95 ... +14	-0.2 ... +10
工作温度 [°C]	-35 ... +60	-10 ... +80	-10 ... +60
耐受性和适用性**			
耐受化学品	+	+	
耐水解	++	+++	
食品级*	FDA 认证材料	-	-
介质	压缩空气、真空、水***	压缩空气、真空、水	空气

*参见材料补充说明

** +++ 十分适用 ++ 适用 + 有限适用 - 不适用

*** 参见制造商声明


PUN-H 可非常灵活地用于常规应用场合。不过, Festo 还可根据您对于受环境因素影响的应用场合的要求提供可靠的组合。

我们推荐用于食品区组合的技术特性

PUN-H



NPQH



10 bar




耐水解、食品级安全* (FDA 认证材料), 介质影响不高。

PUN-H



NPKA



10 bar



耐水解、食品可用* (FDA 认证材料), 适用于有水的应用场合。组合适用于洁净室, 100% 塑料结构, 耐腐蚀。
“卡扣式原理”, 易于安装。

★ Festo 核心产品范围

覆盖您自动化应用的
80%

全球: 常备现货

上乘: Festo 质量水准, 价廉物美

方便: 只需点击几下鼠标, 就可在线下订单

快速: 24 小时内备好货, 从 Festo 工厂发出

www.festo.com