


FESTO

Festo SE & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Allemagne
+49 711 347-0
www.festo.com

Câble de liaison NEBV-S1G25-K-...-LE


1. Documents applicables

 Tous les documents existants du produit → www.festo.com/pk

2. Utilisation conforme à l'usage prévu


Câble de liaison pour terminaux de distributeurs avec connecteur multipôle.

3. Structure



4. Position des broches

Connecteur femelle 1



5. Caractéristiques techniques

NEBV-S1G25-K-...-LE...		LE15	LE25	
Composition du câble	[mm ²]	15x0,34	20x0,25	5x0,34
Intensité maximale admissible	[A]	2,6	1,6	2,16
Plage de tension de service DC	U _b [V]	0 ... 30	0 ... 30	
Résistance aux ondes de surtension	[kV]	2,4	2,4	
Diamètre de câble	D [mm]	9,0 ± 0,2	10,5 ± 0,2	
Rayon de courbure du câble				
Câblage fixe	R [mm]	≥ 90	≥ 105	
Câblage mobile	R [mm]	≥ 90	≥ 105	
Degré de protection à l'état monté		IP65/IP67		
Température ambiante				
Câblage fixe	[°C]	-20 ... +70		
Câblage mobile	[°C]	-5 ... +70		
Matériaux de la gaine de câble		PVC		

6. Affectation des contacts

6a. NEBV-S1G25-K-...-LE15

Code de couleurs ¹⁾	Broche
	Sub-D 25 pôles
WH	1
BN	2
GN	3
YE	4
GY	5
PK	6
BU	7
RD	8
BK	9
VT	10
GYPK	11
RDBU	12
-	13 ... 22
WHGN	23
BNGN	24
WHYE	25

6b. NEBV-S1G25-K-...-LE25

Code de couleurs ¹⁾	Broche
	Sub-D 25 pôles
WH	1
BN	2
GN	3
YE	4
GY	5
PK	6
BU	7
RD	8
BK	9
VT	10
GYPK	11
RDBU	12
WHGN	13
BNGN	14
WHYE	15
YEBN	16
WHGY	17
GYBN	18
WHPK	19
PKBN	20
WHBU	21
BNBU	22
WHRD	23
BNRD	24
WHBK	25

¹⁾ Code couleur selon CEI 60757:1983-01