

FESTO


Festo SE & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Allemagne
+49 711 347-0
www.festo.com

Câble de liaison

NEBV-S1G...-K...-LE...-S6


1. Documents applicables

 Tous les documents existants du produit → www.festo.com/pk

2. Utilisation conforme à l'usage prévu


Câble de liaison pour terminaux de distributeurs avec connecteur multipôle.

3. Structure



4. Position des broches

Connecteur femelle 1 (à 25 pôles) Connecteur femelle 1 (à 44 pôles)



5. Caractéristiques techniques

NEBV-S1G...-K...-LE...-S6		S1G25	S1G44
Composition du câble	[mm ²]	25x0,34	44x0,14
Intensité maximale admissible	[A]	2,6	0,86
Plage de tension de service DC	U _B [V]	0 ... 30	0 ... 30
Résistance aux ondes de surtension	[kV]	2,4	2,4
Diamètre de câble	D [mm]	10,2 ± 0,25	10,2 ± 0,3
Rayon de courbure du câble			
Câblage fixe	R [mm]	≥ 42	
Câblage mobile	R [mm]	≥ 126	
Degré de protection à l'état monté		IP40	
Température ambiante			
Câblage fixe	[°C]	-35 ... +80	
Câblage mobile	[°C]	-5 ... +80	
Matériaux de la gaine de câble		PVC	

6. Affectation des contacts

Code de couleurs ¹⁾	Broche	
	Sub-D 25 pôles	Sub-D 44 pôles
WH	1	1
BN	2	2
GN	3	3
YE	4	4
GY	5	5
PK	6	6
BU	7	7
RD	8	8
BK	9	9
VT	10	10
GYPK	11	11
RDBU	12	12
WHGN	13	13
BNGN	14	14
WHYE	15	15
YEEN	16	16
WHGY	17	17
GYBN	18	18
WHPK	19	19
PKBN	20	20
WHBU	21	21
BNBU	22	22
WHRD	23	23
BNRD	24	24
WHBK	25	25
BNBK	-	26
GYGN	-	27
YEGY	-	28
PKGK	-	29
YEPK	-	30
GNBU	-	31
YEBU	-	32
GNRD	-	33
YERD	-	34
GNBK	-	35
YEBK	-	36
GYBU	-	37
PKBU	-	38
GYRD	-	39
PKRD	-	40
GYBK	-	41
PKBK	-	42
BUBK	-	43
RDBK	-	44

¹⁾ Code couleur selon CEI 60757:1983-01