

FESTO

Festo SE & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Germania
+49 711 347-0
www.festo.com

Cavo di collegamento NEBV-S1G44-K-...-LE

1. Documentazione di riferimento valida




Tutti i documenti disponibili sul prodotto → www.festo.com/pk

2. Utilizzo conforme

Cavo di collegamento per unità di valvole con multipolare elettrico.


3. Struttura



- 1 Connettore femmina (1x)
Sub-D a 44 poli
- 2 Cavo (1x)
- 3 Vite (2x)

4. Posizione dei pin

Connettore femmina 1



5. Dati tecnici

NEBV-S1G44-K-...-LE39

Composizione cavo	[mm ²]	40x0,14
Carico elettrico ammissibile	[A]	0,86
Intervallo della tensione d'esercizio DC	U _B [V]	0 ... 30
Resistenza alla tensione a impulsi	[kV]	2,4
Diametro del cavo	D [mm]	9,6 ± 0,5
Raggio di curvatura del cavo		
Cablaggio fisso	R [mm]	≥ 41
Cablaggio libero	R [mm]	≥ 76
Tipo di protezione da installato		IP65/IP67
Temperatura ambiente		
Cablaggio fisso	[°C]	–
Cablaggio libero	[°C]	–5 ... +60
Materiale del rivestimento del cavo		PVC

6. Occupazione dei contatti

Codice colore ¹⁾	Pin
	Sub-D a 44 poli
WH	1
BN	2
GN	3
YE	4
GY	5
PK	6
BU	7
RD	8
BK	9
VT	10
GYPK	11
RDBU	12
WHGN	13
BNGN	14
WHYE	15
YEBN	16
WHGY	17
GYBN	18
WHPK	19
PKBN	20
WHBU	21
BNBU	22
WHRD	23
BNRD	24
WHBK	25
BNBK	26
GYGN	27
YEGY	28
PKGYPK	29
YEPK	30
GNBU	31
YEBU	32
GNRD	33
YERD	34
GNBK	35
–	36 ... 40
YEBK	41
GYBU	42
PKBU	43
GYRD	44

¹⁾ Codice colore secondo IEC 60757:1983-01