


FESTO

Festo SE & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Allemagne
+49 711 347-0
www.festo.com

Câble de liaison NEBV-S1G44-K-...-LE


1. Documents applicables

 Tous les documents existants du produit → www.festo.com/pk

2. Utilisation conforme à l'usage prévu


Câble de liaison pour terminaux de distributeurs avec connecteur multipôle.

3. Structure



4. Position des broches

Connecteur femelle 1



5. Caractéristiques techniques

NEBV-S1G44-K-...-LE39		
Composition du câble	[mm ²]	40x0,14
Intensité maximale admissible	[A]	0,86
Plage de tension de service DC	U _B [V]	0 ... 30
Résistance aux ondes de surtension	[kV]	2,4
Diamètre de câble	D [mm]	9,6 ± 0,5
Rayon de courbure du câble		
Câblage fixe	R [mm]	≥ 41
Câblage mobile	R [mm]	≥ 76
Degré de protection à l'état monté		IP65/IP67
Température ambiante		
Câblage fixe	[°C]	-
Câblage mobile	[°C]	-5 ... +60
Matériaux de la gaine de câble		PVC

6. Affectation des contacts

Code de couleurs ¹⁾	Broche
	Sub-D 44 broches
WH	1
BN	2
GN	3
YE	4
GY	5
PK	6
BU	7
RD	8
BK	9
VT	10
GYPK	11
RDBU	12
WHGN	13
BNGN	14
WHYE	15
YEBN	16
WHGY	17
GYBN	18
WHPK	19
PKBN	20
WHBU	21
BNBU	22
WHRD	23
BNRD	24
WHBK	25
BNBK	26
GYGN	27
YEGY	28
PKG Y	29
YEPK	30
GNBU	31
YEBU	32
GNRD	33
YERD	34
GNBK	35
-	36 ... 40
YEBK	41
GYBU	42
PKBU	43
GYRD	44

¹⁾ Code couleur selon CEI 60757:1983-01