


Scharnierhefboomventiel RW/O-3-PK-3

Artikelnummer: 10750

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	3/2 open/gesloten monostabiel
Bedieningswijze	Mechanisch
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	80 l/min
Pneumatische werkaansluiting	PK-3
Bedrijfsdruk	0 bar ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-zitting
Nominale doorlaat	2.5 mm
Besturingstype	direct
Symbol	00991285
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	POM