

# Schokdemper DYSR-20-25-Y5

Artikelnummer: 1138646

FESTO



 [General operating condition](#)

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20
Slag	25 mm
Demping	Instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Symbol	00995984
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.3 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	3 s
Werking	Drukkend Enkelwerkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 80 °C
Dempingslengte	25 mm
Max. aanslagkracht	2500 N
Max. energie-opname per slag	62.5 J
Max. energieverbruik per uur	135000 J
Max. restenergie	0.32 J
Retourkracht	9 N
Min. invoerkracht	110 N
Productgewicht	355 g
Massabereik	250 kg
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	hoog gelegeerd staal, gehard