

Oliercilinder DYHR-16-40-Y5

Artikelnummer: 1155691

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Slag	40 mm
Demping	Instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	drukkend Enkelwerkend
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.3 m/s
Toevoersnelheid	0.2 mm/s ... 100 mm/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.8 s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C ... 80 °C
Max. aanslagkracht	1600 N
Max. energie-opname per slag	64 J
Max. energieverbruik per uur	100000 J
Min. toevoerkraft	160 N
Max. toevoerkraft	1600 N
Max. restenergie	0.16 J
Retourkracht	5.4 N
Productgewicht	255 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Staal verzinkt
Materiaal zuigerstang	Gehard hooggelegeerd staal