

Oliercilinder DYHR-20-50-Y5

Artikelnummer: 1155693

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20
Slag	50 mm
Demping	Instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Drukkend Enkelwerkend
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.3 m/s
Toevoersnelheid	0.2 mm/s ... 100 mm/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	1 s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C ... 80 °C
Max. aanslagkracht	2500 N
Max. energie-opname per slag	125 J
Max. energieverbruik per uur	140000 J
Min. toevoerkraft	250 N
Max. toevoerkraft	2500 N
Max. restenergie	0.32 J
Retourkracht	9 N
Productgewicht	440 g
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Staal Verzinkt
Materiaal zuigerstang	Gehard Hooggelegeerd staal