

Terugslagklep H-1/2-B

Artikelnummer: 11691

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Bedrijfsdruk	0.04 MPa ... 1.2 MPa
Bedrijfsdruk	0.4 bar ... 12 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inbouwpositie	Willekeurig
Symbol	00991455
Normaal nominaal debiet 1->2 (6-5)	5500 l/min
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Max. aanhaalmoment	40 Nm
Productgewicht	58.3 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR