


Geluiddemper AMTE-M-H-G12

Artikelnummer: 1206625

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Verpakkingsgrootte | 10 |
| Symbol | 00991473 |
| Bedrijfsdruk | 0 MPa ... 1 MPa |
| Bedrijfsdruk | 0 bar ... 10 bar |
| Debiet tegen atmosfeer | 2745 l/min |
| Explosiebescherming | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geluidsdrumniveau | 92 dB(A) |
| Omgevingstemperatuur | -40 °C ... 80 °C |
| Productgewicht | 30 g |
| Pneumatische aansluiting | G1/2 |
| Materiaal demperinzetstuk | Brons |
| Materiaal schroefplug | Messing |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |