

# Precisiedebietregelaar met terugslagklep GRP-10-PK-3

FESTO

Artikelnummer: 12743



 [General operating condition](#)

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Bedieningswijze	manueel
Instelelement	Draaiknop met schaal
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	3.8 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	95 l/min
Bedrijfsdruk	0 bar ... 8 bar
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 50 °C
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Inbouwpositie	Willekeurig
Symbool	00991453
Bedrijfsdruk van 2 naar 1	0 bar ... 8 bar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting van 1 bar naar 0 bar	1.65 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting van 1 bar naar 0 bar	15 l/min ... 50 l/min
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	5.2 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	131 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 50 °C
Productgewicht	48 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR PVC
Materiaal houder	Aluminium kneedlegering
Materiaal PK-aansluitingen	Aluminium kneedlegering Messing

Functie	Waarde
Materiaal schroeven	Staal