

# Balggrijper DHEB-33-E-D-E-L

Artikelnummer: 1320772

FESTO



 General operating condition

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	33
Slag van de balg	14.5 mm
Min. te grijpen diameter	34 mm
Max. te grijpen diameter	45 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend Gesloten
Grijperfunctie	Adaptief
Constructieve opbouw	Contractiemembraan Gedwongen geleid bewegingsverloop
Geleiding	Basisgeleiding
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	4 bar ... 8 bar
Terugsteldruk	<1 bar
Max. werkfrequentie grijper	≤4 Hz
Min. openingstijd bij 6 bar	30 ms
Min. sluitstijd bij 6 bar	60 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	5 °C ... 60 °C
gemiddelde vervangingsinterval voor de balg	0.5 MioCyc
Richtwaarde nuttige last	0.7 kg
Productgewicht	118 g
Bevestigingstype	met buitendraad Met contraoer
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal balg	EPDM
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd