

# Insteekkoppeling NPQP-D-Q8-E-FD-P10

Artikelnummer: 133093

FESTO



 General operating condition

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	7 mm
Bouwworm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa ... 0.45 MPa
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar ... 4.5 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13.775 psi ... 65.25 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa ... 1 MPa
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13.775 psi ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... 60 °C
Productgewicht	8 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 8 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 8 mm
Kleur demontagering	transparant wit
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PP
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd roestvast staal