

Insteekkoppeling QS-16-20

Artikelnummer: 133195

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	13 mm
Slanginsteekdiepte	24.1 mm
Dichtingstype aan de schroefplug	Coating
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	20
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar ... 6 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13.775 psi ... 87 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 14 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13.775 psi ... 203 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 80 °C
Productgewicht	26 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 16 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 16 mm
Kleur demontagering	Blauw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal demontagering	POM
Materiaal slangafdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd roestvast staal