

Drukregelventiel LR-1-D-7-MAXI

Artikelnummer: 162589

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Maxi
Serie	D
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	voorgestuurd zuigerregelventiel
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting
Symbol	00991558
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0 MPa ... 1.6 MPa
Bedrijfsdruk	0 bar ... 16 bar
Drukregelbereik	0.5 bar ... 7 bar
Max. drukhysterese	0.04 MPa
Max. drukhysterese	0.4 bar
Max. drukhysterese	5.8 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	12500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Productgewicht	1200 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G1
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten zink
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten zink