

# L-steekschroefkoppeling CRQSL-1/2-16

Artikelnummer: 162879

FESTO



 General operating condition

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	9.4 mm
Slanginsteekdiepte	32 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	L-vorm
Verpakkingsgrootte	1
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa ... 1 MPa
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13.775 psi ... 145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-15 °C ... 120 °C
Productgewicht	99 g
Bruikbare leidingen	PFAN
Bevestigingstype	Buitenzeskant SW24
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/2
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 16 mm
Kleur demontagering	Zilver
Materiaal schroefplug	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal demontagering	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal slangafdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal steunring	hooggelegeerd roestvast staal