

Inschakelventiel HEE-D-MIDI-24

Artikelnummer: 172959

FESTO



General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Bedieningswijze	Elektrisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Ontluchtingsfunctie	Niet smoorbaar
Handbediening	Vergrendelend
Terugstelwijze	mechanische veer
Besturingstype	Voorgestuurd
Symbol	00991008
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Bedrijfsdruk	0.25 MPa ... 1.6 MPa
Bedrijfsdruk	2.5 bar ... 16 bar
Overlapping	Positieve overdekking
Inschakelduur	100%
Spoeleigenschappen	24 V DC: 2,5 W
Toegestane spanningschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Willekeurig
Stroomrichting	Niet reversibel
Productgewicht	500 g
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Elektrische aansluiting	Vorm C Stekkers conform DIN EN 175301-803
Signaaltoestandsindicatie	Met toebehoren
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium