


Manometer MA-23-16-R1/8

Artikelnummer: 183898

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Weergavebereik	0 bar ... 16 bar
Weergavebereik	0 psi ... 232 psi
Symbol	00991463
Nominale grootte manometer	23
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Neutrale vloeistoffen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geen acetyleen Geen zuurstof
Bedrijfsdruk	0 MPa ... 1.6 MPa
Bedrijfsdruk	0 bar ... 16 bar
Bedrijfsdruk	0 psi ... 232 psi
Factor wisselbelasting	0.6
Meetnauwkeurigheid klasse	4
Beschermingsklasse	IP44
Mediumtemperatuur	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Pneumatische aansluiting	R1/8
met medium in contact gekomen materialen	Messing
Materiaal Schroefplug	Messing
Materiaal behuizing	Messing
Materiaal scherm	PC
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	27 g
Schaal	Dubbele schaal bar (buiten) psi (binnen)