

Vacuümzuiger ESS-10-SNA

Artikelnummer: 189288

FESTO



 General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Min. werkstukradius	30 mm
Nominale doorlaat	2 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Zuigervolume	0.05 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Bijzondere eigenschappen	Antistatisch
Symbol	00991485
Toekenning zuignaphouder	Grootte 3
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa ... 0 MPa
Bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13.775 psi ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0.07 MPa
Nominale bedrijfsdruk	-0.7 bar
Nominale bedrijfsdruk	-10.15 psi
Oppervlakteweerstand	≤2.0E-4 MΩ
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 70 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	3.9 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	7.5 N
Productgewicht	1.5 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M4
Kleur	zwart/wit punt
Shore-hardheid	50 +/- 5
Materiaal schroefplug	Messing, vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal zuiger	NBR