


# Vacuümfilter ESF-4B

Artikelnummer: 191204

FESTO



 [General operating condition](#)

## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Filterfijnheid	10 µm
Symbool	00991483
Bedrijfsdruk	-0.95 bar ... 4 bar
Debiet bij onderdruk = -0,75 bar	270 l/min
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	0 °C ... 60 °C
Productgewicht	19 g
Bevestigingstype	met buitendraad Via vacuümaansluiting
Pneumatische aansluiting	M6
Vacuümaansluiting	M6
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal filter	PVF
Materiaal behuizing	Aluminium Messing, vernikkeld